

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1050.000

Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1050.000 - Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

Kompaktno ohišje AX z vgrajenimi lokatorji ohišij na strehi, dnu in stranicah ima znani 25 mm sistemski luknjani vzorec iz velikega ohišja VX25. S tem edinstvenim in patentiranim sistemom so kompaktna ohišja AX pripravljena za vse vrste konfiguracij in predelav. Sistemske komponente in dodatki se enostavno, hitro in varno namestijo ter naknadno namestijo na tirnice brez vrtanja.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | AX 1050.000 |
| Prednosti | <p>Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov</p> <p>Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja</p> <p>Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost</p> <p>Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel</p> |
| Material | <p>Ohišje: jeklena pločevina</p> <p>Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu</p> |
| Površinska obdelava | <p>Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva</p> <p>Montažna plošča: pocinkana</p> |
| Barva | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obseg dobave | Ohišje z vrati Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja Montažna plošča Perforirana letev za vrata Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Tipška ocena po UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Mere | Širina: 500 mm Višina: 500 mm Globina: 210 mm |
| Debelina materiala - vrata | 1,5 mm |
| Debelina materiala - ohišje | 1,25 mm |
| Debelina materiala montažne plošče | 2,5 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 450 mm x 475 mm |
| Število vrat | 1 |
| Zamenljiv tečaj vrat | Yes |
| Število ključavnic | 2 |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek |
| Plošča za kableske uvodnice | Velikost: 3 Količina: 1 |
| Osnovni material | Sheet steel |

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 15,06 kg |
| Bruto teža | 15,42 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 67,73 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | AX Compact enclosure, WHD: 500x500x210 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration |