

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.095

VX IT Odprto

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.095 - VX IT Odprto

Standardna izvedba VX IT, brez sprednjih in zadnjih vrat. Za uporabo kot 482,6 mm (19") odprt okvir v varnem okolju ali kot osnova za hitre konfiguracije v sistemu Rittal RiPanel z uporabo obstoječe dodatne opreme (kot so vrata in stranske plošče) iz modularne ponudbe Rittal.



Features

Št. Modela	VX 1182.095
Zasnova	Okvir ohišja VX s strešno ploščo brez sprednjih in zadnjih vrat Prezračevano brez stranskih plošč
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja namestitvev: lakirano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in streha ohišja: RAL 7035 Notranja namestitvev: RAL 9005

Features

Obseg dobave	Okvir ohišja Montažni kotniki, 482,6 mm (19") Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza. 12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo) 25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo) IPPC paleta Strešna plošča, večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 1.000 mm
Enote	42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	87 mm / 193 mm
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja	spredaj in zadaj
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	720 mm
482,6 mm (19") priključek	na globinskih oporah, pritrjenih z vijaki zgoraj in spodaj
Zasnova	Standard
Zasnova strehe	večdelna, s stranskim vhodom za kabel v globino, dvostranska, pripravljena za montažno ploščo ventilatorja
Zasnova montažnih kotnikov	482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
Zasnova tal	Odprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	spredaj in zadaj
Nosilnost	15.000 N
Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416	12.000 N
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	67 kg
Bruto teža	69 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom, WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---