

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.240 Anslutningsadapter

State: 2026-06-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.240 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Features

| | |
|--|--|
| Art. nr. | SV 9342.240 |
| Material | Övertäckning: ABS Chassi: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Märkström max. | 125 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Observera: | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning. Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 125 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, effektbrytare max 125 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7 |
| Kabelutgång | nedtill |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Dimension | Bredd: 55 mm Höjd: 210 mm |
| Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa | 10 - 25 mm ² |
| Anslutning av rundledare, flertrådig | 16 - 35 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H) | 10 x 7,8 mm |

Features

| | |
|------------------------|---|
| Märkspänning (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| Märkspänning (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Godkännanden | UL |
| För skentjocklek | 25 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,375 kg |
| Bruttovikt | 0,376 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,052 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV Anslutningsadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärnsnitt 10-35 mm, klämutrymme BH: 10x7,8 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |