

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1214.000

# Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1214.000 - Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

Kompaktno ohišje AX z vgrajenimi lokatorji ohišij na strehi, dnu in stranicah ima znani 25 mm sistemski luknjani vzorec iz velikega ohišja VX25. S tem edinstvenim in patentiranim sistemom so kompaktna ohišja AX pripravljena za vse vrste konfiguracij in predelav. Sistemske komponente in dodatki se enostavno, hitro in varno namestijo ter naknadno namestijo na tirnice brez vrtanja.



## Features

Št. Modela	AX 1214.000
Prednosti	<p>Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov</p> <p>Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja</p> <p>Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost</p> <p>Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel</p>
Material	<p>Ohišje: jeklena pločevina</p> <p>Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu</p>
Površinska obdelava	<p>Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva</p> <p>Montažna plošča: pocinkana</p>
Barva	RAL 7035

# Features

Obseg dobave	Ohišje z vrati Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja Montažna plošča Perforirana letev za vrata Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
IK koda	IK10
Mere	Širina: 1.000 mm Višina: 1.200 mm Globina: 400 mm
Debelina materiala - vrata	2 mm
Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala montažne plošče	2,5 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	945 mm x 1.175 mm
Število vrat	2
Zamenljiv tečaj vrat	Yes
Zaklepanje	Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 6 Količina: 2
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	82,1 kg
Bruto teža	82,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	265,7 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

---

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	AX Compact enclosure, WHD: 1000x1200x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Protection category
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration