

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1307.600

Kompaktno ohišje HD, enojna vrata

State: 23.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1307.600 - Kompaktno ohišje HD, enojna vrata

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Nagnjena streha za 30° naprej. Modra barva tesnila za dobro razlikovanje od živil.



Features

Št. Modela	HD 1307.600
Zasnova	Hygienic Design ohišje
Opis izdelka	Naklon strehe 30° naprej
Product modification	Od junija 2020 je kompaktno ohišje HD z enimi vrati na voljo z novo montažno ploščo kompaktnega ohišja AX.
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Montažna plošča: jeklena pločevina Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Montažna plošča: pocinkana Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Vrata z vgrajenim tesnilom Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Montažna plošča

Features

Mere	Širina: 510 mm Višina, spredaj: 550 mm Višina zadaj: 669 mm Globina: 210 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	450 mm x 475 mm
Kot odpiranja vrat	125°
Število ključavnic	2
IK koda	IK08
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	19,7 kg
Bruto teža	20,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	62,16
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Features

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Opis izdelka	HD Compact enclosure, WHD: 510x550(H1)x669(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
--------------	--

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration
--------------	--