

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Kompaktno ohišje HD, dvojna vrata

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - Kompaktno ohišje HD, dvojna vrata

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Nagnjena streha za 30° naprej. Modra barva tesnila za dobro razlikovanje od živil.



Features

Št. Modela	HD 1319.600
Zasnova	Hygienic Design ohišje
Opis izdelka	Naklon strehe 30° naprej
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Montažna plošča: jeklena pločevina Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L) Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm Montažna plošča: pocinkana Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Vrata z vstavljenim tesnilom Montažna plošča
Mere	Širina: 1.010 mm Višina, spredaj: 1.250 mm Višina zadaj: 1.480 mm Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	945 mm x 1.175 mm

Features

Kot odpiranja vrat	125°
IK koda	IK08
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	91,2 kg
Bruto teža	92,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	285,21
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX compact enclosure, WHD 1010x1250(D1)x1480(D2)x400 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration