

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.020 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

## Features

|   |  |
|---|--|
| Art. nr.                                  | SV 9343.020  |
| Utförande                                 | För 60 mm samlingskenskensystem  |
| Material                                  | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94<br>Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg                                      | Chassin: RAL 7035<br>Lock: RAL 7035/7001   |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor   | Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm<br>Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm              |
| För skensystem med centrumavstånd         | 60 mm  |
| Kabelutgång                               | uppe/nedtill   |
| Anslutningstyp (elektrisk)                | Tunnelklämma   |
| Märkström max.                            | 160 A  |
| Märkspänning                              | 400 V - 690 V, 3~  |
| För NH-storlek                            | 00   |
| Test specification                        | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)                          |
| Dimension                                 | Bredd: 106 mm<br>Höjd: 194 mm  |
| Anslutning av rundledare                  | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Passar för samlingskstenor                | Höjd: 5, 10 mm   |
| Poltal                                    | 3-polig  |
| med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) | Yes  |

## Features

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tvärsnitt rundledare | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Förpackningsenhet    | 1 st.  |
| Nettovikt            | 1 kg   |
| Bruttovikt           | 1,02 kg  |
| Kopparandel (kg/st)  | 0,2  |
| Tullvarukod          | 85369095   |
| ETIM 9               | EC000249   |
| ECLASS 8.0           | 27371401   |
| Produktbeskrivning   | SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, tunnelklämma, med elektronisk säkringsövervakning |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CQC-CCC   |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |