

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.050

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.050 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

Features

| | |
|---|--|
| Art. nr. | SV 9343.050 |
| Utförande | För 60 mm samlingsssystem |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001 |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor | Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 5 mm |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Skruv M8 |
| Märkström max. | 160 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| För NH-storlek | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm |
| Anslutning av rundledare | 10 - 95 mm ² |
| Passar för samlingskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Tvärsnitt rundledare | 10 - 95 mm ² |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Bruttovikt | 1,311 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,2 |
| Tullvarukod | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivning | SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, skruv M8, med elektromekanisk säkringsövervakning |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |