

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.050

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.050 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

## Features

Art. nr.	SV 9343.050
Utförande	For 60 mm busbar systems
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 5 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Märkström max.	160 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	10 - 95 mm <sup>2</sup>

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,3 kg
Bruttovikt	1,311 kg
Kopparandel (kg/st)	0,2
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, skruv M8, med elektromekanisk säkringsövervakning

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK