

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.420

# RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.420 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 000 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spanningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 50 mm<sup>2</sup>.



## Features

Art. nr.	RX 9363.420
Utförande	För placering på montageplåt
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	NH 000
Märkisolationsspänning Ui	1 000 kV
Märkspänning	690 V AC

# Features

För NH-storlek	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 53 mm Höjd: 216 mm Djup: 80,1 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	7,29 MJ/m <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Förlusteffekt max.	26 W
Effektförlust per säkring (max.)	9 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,52 kg
Bruttovikt	0,543 kg
Kopparandel (kg/st)	0,26
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,57

# Features

---

Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000, 100 A, 3-polig, ramklämma

# Approvals

---

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration