

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010

Priključna ohišja BG

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - Priključna ohišja BG Nerjavno jeklo

Ohišja vodil iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), vklj. s 180° tečajji. Razred zaščite IP 66.

Features

Št. Modela	BG 1558.010
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu 180° tečajji: tlačno liti cink
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240 180° tečajji: kromirano
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom 180° tečajji (2) Nosilna tirnica TH 35/7,5 Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Mere	Širina: 400 mm Višina: 200 mm Globina: 123 mm
Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala - vrata	1,25 mm
Položaj tečajev vrat	bottom
Število podpornih tirnic	1
Zaklepanje	Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami Število ključavnic: 2
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,92 kg

Features

Bruto teža	4,12 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	BG Bus enclosure, WHD: 400x200x123 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK