

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9666.926**

**Golvskåp för ihopbyggnad VX25**

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.926 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Normskåp

Ihopbyggnadssystem VX, som installationsfördelning, förberedd för ISV-utbyggnadsmoduler.



## Features

Art. nr.	VX 9666.926
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås
Antal dörrar	2
Observera:	För 600 mm breda installationsfördelningar, använd golvskåp VX, stålplåt Vid en sockelhöjd på 200 mm behövs vardera två VE sockelhörnstycken, 100 mm och sockelplåtar, 100 mm

# Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimension	Bredd: 1.100 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	115,4 kg
Bruttovikt	126,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Produktbeskrivning	VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV
Certificates	Ytbehandling