

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Apparatadapter

State: 2026-05-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Apparatadapter klämfäste

För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9677.710 |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| För skensystem med centrumavstånd | 185 mm |
| Kabelutgång | nedtill |
| Installation type | Klämfäste |
| Poltal | 3-polig |
| Märkström max. | 1 600 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Observera: | Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan Påbyggnad på samlingsskenesystemet kan ske med eller utan täckprofil |
| Dimension | Bredd: 300 mm Höjd: 652 mm |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 10 mm |
| Passar för tillverkare (typ) | ABB (XT7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 21,12 kg |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Bruttovikt | 22,2 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 14,68 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV Apparatadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klämfäste |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |