

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 2323.235

## Nihajni okvir, velik, z obrobo

State: 27.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2323.235 - Nihajni okvir, velik, z obrobo za ohišja TS, VX SE širine 800 mm

Za ohišja širine 800 mm, 22–45 U, z okrasno ploščo, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.



## Features

Št. Modela	SR 2323.235
Zasnova	482,6 mm (19") nivo, stranski
Opis izdelka	Za montažo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Okvir: pocinkano Obroba: lakirano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sistem zaklepne palice z dvojnim vložkom Material za pritrditev
Možnosti namestitve	V TS/SE s kotom odpiranja 130° ali 180°, odvisno od izbranega montažnega kompleta
Navodila za sestavljanje	Glede na montažno situacijo so potrebni TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 73 mm ali 17 x 73 mm

# Features

Opomba	Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti" Pri ohišjih z dvojnimi vrati TS, SE z višino 1800 ali 2200 mm je treba zaradi morebitnega stika s ključavnico namestiti naslednji manjši nihajni okvir
Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE Širina: = 800 mm Višina: ≥ 1.200 mm
Enote	22 U
Za tip ohišja	TS VX SE
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	12,888 kg
Bruto teža	13,566 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	SR Swing frame, large, with trim panel, for TS, VX SE, for W: 800 mm, 22 U, installed at the side