


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2337.235

Nihajni okvir, velik, z obrobo

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2337.235 - Nihajni okvir, velik, z obrobo za ohišja TS, VX SE širine 800 mm

Za ohišja širine 800 mm, 22–45 U, z okrasno ploščo, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.



Features

Št. Modela	SR 2337.235
Zasnova	482,6 mm (19") nivo, stranski
Opis izdelka	Za montažo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Okvir: pocinkano Obroba: lakirano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sistem zaklepne palice z dvojnim vložkom Material za pritrditev
Možnosti namestitve	V TS/SE s kotom odpiranja 130° ali 180°, odvisno od izbranega montažnega kompleta
Navodila za sestavljanje	Glede na montažno situacijo so potrebni TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 73 mm ali 17 x 73 mm

Features

Opomba	Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti" Pri ohišjih z dvojnimi vrati TS, SE z višino 1800 ali 2200 mm je treba zaradi morebitnega stika s ključavnico namestiti naslednji manjši nihajni okvir
Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE Širina: = 800 mm Višina: ≥ 1.800 mm
Enote	36 U
Za tip ohišja	TS VX SE
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	18,147 kg
Bruto teža	19,402 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	SR Swing frame, large, with trim panel, for TS, VX SE, for W: 800 mm, 36 U, installed at the side