

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.160

EMC kabelske uvodnice

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.160 - EMC kabelske uvodnice

Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.

Features

Št. Modela	SZ 2843.160
Zasnova	Kabelske uvodnice, metrične
Opis izdelka	Izolacija kabla se lahko po želji prekine na kontaktni točki ali pa se v notranjosti ohišja popolnoma odstrani. Zaščita kabla v notranjosti omare ostane nedotaknjena. Priložena varovalna matica se ob privijanju samodejno zareže v pobarvane površine omare in ustvari prevodno povezavo.
Material	Medenina Tesnilo: CR/NBR
Površinska obdelava	nikljano
Opomba	Najmanjši premer oklopa = premer kabla minus plašč kabla
Min. premer kabla	4,5 mm
Maks. premer kabla	10 mm
Razred zaščite IP69K	IP 69K
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 68
Premer oklopa (min.)	3 mm
Tipska ocena po UL 50E	Type 4X
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,15 kg
Bruto teža	0,157 kg
Carinska tarifna številka	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Features

ECLASS 8.0

27149109

Opis izdelka

SZ EMC cable glands, metric, size: M16

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)
VDE

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK