

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.250

EMC kabelske uvodnice

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.250 - EMC kabelske uvodnice

Integrirane vpenjalne membrane zagotavljajo zanesljivo privijanje in razbremenitev napetosti za zaščito kablov.

Features

Št. Modela	SZ 2843.250
Zasnova	Kabelske uvodnice, metrične
Opis izdelka	Izolacija kabla se lahko po želji prekine na kontaktni točki ali pa se v notranjosti ohišja popolnoma odstrani. Zaščita kabla v notranjosti omare ostane nedotaknjena. Priložena varovalna matica se ob privijanju samodejno zareže v pobarvane površine omare in ustvari prevodno povezavo.
Material	Medenina Tesnilo: CR/NBR
Površinska obdelava	nikljano
Opomba	Najmanjši premer oklopa = premer kabla minus plašč kabla
Min. premer kabla	11 mm
Maks. premer kabla	17 mm
Razred zaščite IP69K	IP 69K
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 68
Premer oklopa (min.)	8 mm
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,28 kg
Bruto teža	0,3 kg
Carinska tarifna številka	74198090

Features

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis izdelka	SZ EMC cable glands, metric, size: M25

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK