

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1060.000

Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1060.000 - Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

Kompaktno ohišje AX z vgrajenimi lokatorji ohišij na strehi, dnu in stranicah ima znani 25 mm sistemski luknjani vzorec iz velikega ohišja VX25. S tem edinstvenim in patentiranim sistemom so kompaktna ohišja AX pripravljena za vse vrste konfiguracij in predelav. Sistemske komponente in dodatki se enostavno, hitro in varno namestijo ter naknadno namestijo na tirnice brez vrtanja.



Features

Št. Modela	AX 1060.000
Prednosti	<p>Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov</p> <p>Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja</p> <p>Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost</p> <p>Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel</p>
Material	<p>Ohišje: jeklena pločevina</p> <p>Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu</p>
Površinska obdelava	<p>Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva</p> <p>Montažna plošča: pocinkana</p>
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	Ohišje z vrati Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja Montažna plošča Perforirana letev za vrata Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK koda	IK10
Mere	Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 210 mm
Debelina materiala - vrata	1,5 mm
Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala montažne plošče	2,5 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	550 mm x 575 mm
Število vrat	1
Zamenljiv tečaj vrat	Yes
Število ključavnic	2
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 4 Količina: 1
Osnovni material	Sheet steel

Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	22 kg
Bruto teža	22,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	88,19 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	AX Compact enclosure, WHD: 600x600x210 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration