


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3120.200 Nadzor hitrości

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3120.200 - Nadzor hitrosti Za ventilatorsko-filtrirne enote in toplotne izmenjevalnike zrak-zrak

Temperaturno odvisna regulacija hitrosti za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo pri delovanju z delno obremenitvijo.

## Features

Št. Modela	SK 3120.200
Opis izdelka	Temperaturno odvisna regulacija hitrosti za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo pri delovanju z delno obremenitvijo.
Tehnični podatki	Za namestitev na 35 mm nosilno letev EN 50 022 Fazno upravljanje z mikrokrmilnikom Največja moč ventilatorja 300 W ali 2 A
Obseg dobave	Nadzor hitrosti NTC senzor, dolžina 1,80 m
Paketi	1 pc(s).
Hitrost	100 %
Opomba	Primerno samo za uporabo z enofaznimi izmeničnimi motorji in opremo Ni primerno za EC motorje
Mere	Širina: 105 mm Višina: 90,5 mm Globina: 60,2 mm
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost	100 V - 230 V
Neto teža	0,359 kg
Bruto teža	0,39 kg
Carinska tarifna številka	90321020
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256

# Features

---

ECLASS 8.0	27142320
------------	----------

---

Opis izdelka	SK speed control unit , for filter fans and Air/air heat exchanger, 100 - 230 V, WHD: 105 x 90.5 x 60.2 mm
--------------	--

# Approvals

---

Approvals	UR
-----------	----

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---