

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3139.110

Strešni ventilator, strešno prezračevanje

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3139.110 - Strešni ventilator, strešno prezračevanje

Nova generacija strešnih ventilatorjev je en sam sistem za vse velikosti: za vse kategorije moči je potreben samo en montažni izrez. Pretok zraka z minimalnimi tlačnimi izgubami zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti, inovativna pritrditev pa podpira visoko stopnjo zaščite IP54.



Features

Št. Modela	SK 3139.110
Zasnova	strešna montaža
Opis izdelka	Strešni prezračevalnik z visoko stopnjo zaščite in prilagodljivo montažo od znotraj ali zunaj.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Ventilator	Radial, capacitor motor
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m ³ /h 2 x 3243300: 410/440 m ³ /h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (brez filtrirnih podlog)	Pri 50 Hz: 525 m ³ /h
Nazivna delovna napetost	115 V, 1~, 60 Hz

Features

Poraba energije Pel	Pri 60 Hz: 65 W
Maks. nazivni tok	Pri 60 Hz: 0,56 A
Mere	Širina: 400 mm Višina: 133 mm Globina: 400 mm
Globina namestitve	34,6 mm
Izrez za montažo	Širina izreza: 258 mm Globina izreza: 258 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 21 without filter mat IP 54 including pleated filter
Razred zaščite NEMA	NEMA 12
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 3 A
Opomba	Za povečanje razreda zaščite na IP55 se lahko uporabi filter iz sesekljanih vlaken (glejte pribor). Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)	Pri 60 Hz: 68.000 h
Delovno temperaturno območje	-20 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Stopnja hrupa	Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5,16 kg
Bruto teža	5,865 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Opis izdelka

SK Roof-mounted fan TopTherm, 525 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz,
WHD: 400 x 133 x 400 mm

Approvals

Approvals

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK