


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.105

# Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.105 - Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

## Features

Št. Modela	SK 3171.105
Zasnova	za ventilatorske in filtrirne enote
Opis izdelka	Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej.
Material	Kemična vlakna
Opomba	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.	3239....
Mere	Širina: 173 mm Višina: 173 mm Globina: 17 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: G3 po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Paketi	50 pc(s).
Neto teža	0,65 kg
Bruto teža	0,76 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3239..., WHD: 173 x 173 x 17 mm

# Approvals

---

Approvals

CSA

UR + C-UR (recognized)