

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120 Naguban filter

State: 7.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](https://www.rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.



Features

Št. Modela	SK 3174.120
Zasnova	za strešne ventilatorje
Material	Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina
Opomba	Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Mere	Širina: 265 mm Višina: 100 mm Globina: 18 mm
Razred filtra	po DIN EN 779: M5 po DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Paketi	12 pc(s).
Neto teža	0,276 kg

Features

Bruto teža	0,4 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Pleated filter IP54, for roof-mounted fans 3138./3139./3140.xxx, WHD: 265x100x18 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------
