

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3181.125 Naguban filter

State: 8.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3181.125 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.



## Features

Št. Modela	SK 3181.125
Zasnova	za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material	Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina Vpojna podloga: 100% poliester
Barva	Bela
Opomba	Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.	3239.3xx 3239.7xx
Mere	Širina: 167 mm Višina: 167 mm Globina: 21 mm
Mere vpojne podloge	Širina: 173 mm Višina: 173 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Opomba za model št.	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.

# Features

---

Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,24 kg
Bruto teža	0,26 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Pleated filter IP55, for fan-and-filter units/outlet filters 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------