

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3185.330

# Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja

State: 22.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3185.330 - Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor z močjo od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL Type 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C ponujajo optimalno zaščito za zahtevna okolja. Hladilno enoto je mogoče namestiti na tri različne načine (zunanja, delno notranja in notranja namestitev), na primer v projektih rešitvah Toptec.



## Features

Št. Modela	SK 3185.330
Zasnova	stenska namestitev Zunanja
Prednosti	Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Product modification	The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Material	Aluminij AlMg3
Površinska obdelava	Prašno barvano UV-odporen čisti poliester
Barva	RAL 7035

# Features

Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Integrirano električno izhlapevanje kondenzata Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Montažni okvir za univerzalno pritrditev na zunanja ohišja za zunanjo, delno notranjo in popolnoma notranjo namestitvev Sestavni deli
Možnosti	Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanju in sistemskih sporočilih na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,5 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,13 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
Nazivna delovna napetost	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba	S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Opomba za model št.	Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
Nazivna vhodna moč	0,7 kW
Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,57 kW Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,57 kW Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,64 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
Nadzor temperature	e+ controller (factory setting +35 °C)
Mere	Širina: 415 mm Višina: 990 mm Globina: 280 mm
Mere ohišja, vključno s tesnilnim okvirjem in okrasnim pokrovom	Širina: 467 mm Višina: 1.042 mm Globina: 280 mm

# Features

Vrsta namestitve	Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
IP razred zaščite po IEC 60 529	with mounting frame: internal circuit IP56 without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA	with mounting frame: UL Type 12/3R/4 without mounting frame: UL Type 12/3R
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 895 m <sup>3</sup> /h Notranje vezje: 700 m <sup>3</sup> /h
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R-513A Količina: 0,76 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,48 t
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
Primerno za	Vrsta ohišja: Toptec Širina: ≥ 600 mm Višina: ≥ 1.200 mm
Za model št.	9782.818 9782.866 9782.868 9782.888
Nastavitveno območje	20 °C...50 °C
Delovno temperaturno območje	-30 °C...60 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)	3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi	-30 °C...45 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	2,4
Stopnja hrupa	67 dB(A)
Paketi	1 pc(s).

# Features

---

Neto teža	43 kg
Bruto teža	48 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	674,84
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, outdoor, 1.5 kW, 110 – 240 V, 1~, 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz, aluminium, WHD: 400 x 950 x 310 mm

# Approvals

---

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK PCF-declaration