

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3214.100

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3214.100 - Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitvev

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitvev ali popolnoma notranja namestitvev.

Features

Št. Modela	SK 3214.100
Zasnova	stenska namestitvev Deli za prenos vode, baker/medenina (Cu/CuZn)
Opis izdelka	Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža.
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop Šablona za vrtanje Tesnilni in montažni deli
Skupna hladilna moč	L 35 W 10 pri 200 l/h: 0,6 kW L 35 W 10 pri 400 l/h: 0,7 kW
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 36 W Pri 60 Hz: 37 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,17 A Pri 60 Hz: 0,18 A
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	1: 10 bar
Delovni cikel	100 %
Hladilni medij	Water (see Internet for specifications)
Temperatura dovodne vode	1 °C...30 °C
Priključki za vodo	3/8" connector sleeve

Features

Nadzor temperature	Thermostat-controlled magnetic valve
Nadzor temperature	Notranji termostat, s preklopnim kontaktom, preklopna obremenitev 16 A, območje nastavitve +20 °C ... +60 °C (tovarniška nastavitve +35 °C)
Delovno temperaturno območje	1 °C...70 °C
Opomba	Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort
Mere	Širina: 200 mm Višina: 500 mm Globina: 100 mm
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,228 kg
Bruto teža	6,556 kg
Carinska tarifna številka	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 0.6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 200 x 500 x 100 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity