

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1468.000 Plastična ohišja AX

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1468.000 - Plastična ohišja AX brez nadzornega okna

Plastična ohišja AX so idealna za uporabo v zahtevnih situacijah. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjanimi profili in tirnicami.



Features

Št. Modela	AX 1468.000
Zasnova	brez nadzornega okna
Opis izdelka	Delovno temperaturno območje: od -30 °C do +75 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
Material	Ohišje in vrata: Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni Vrata: penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Brez halogena
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: neobdelana barvana plastika Montažna plošča: pocinkana
Barva	Podobno RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje z vrati na tečajih, popolnoma zaprto, 3 mm dvojna ključavnica Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Montažna plošča Dvojno tesnilo na zgornjem in spodnjem robu vrat kot integrirana zaščitna letev pred dežjem

Features

Opomba	Če je površina dolgotrajno izpostavljena UV sevanju (sončni svetlobi) in dežju, priporočamo, da površino premažete s PUR barvo, da preprečite morebitne vizualne poškodbe. Za cene in dobavne roke poščjite povpraševanje.
Razred zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Razred zaščite	II (at 1000 V AC)
IK koda	IK09
Mere	Širina: 600 mm Višina: 800 mm Globina: 300 mm
Debelina materiala montažne plošče	3 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	505 mm x 725 mm
Kot odpiranja vrat	130°
Število ključavnic	2
Osnovni material	Plastic
Standardi	Izpolnjuje zahteve F1 za zunanjo uporabo po standardu UL 746C
Navodila za sestavljanje	Za pritrditev komponent znotraj ohišja so potrebni notranji montažni vijaki Komponente, kot so perforirani profili z montažnimi prirobnicami, je mogoče pritrčiti v razmaku 25 mm z uporabo univerzalnega nosilca
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	24,8 kg
Bruto teža	25,38 kg
Carinska tarifna številka	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	AX Plastic enclosure, WHD: 600x800x300 mm, without viewing window

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK