

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.710

Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.710 - Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+

Popolna ventilatorska enota za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 1160 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.



Features

Št. Modela	SK 3237.710
Zasnova	stenska namestitev
Opis izdelka	Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
Prednosti	Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka Sestavljanje brez orodja
Material	Plastika
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator	Axial, shaded pole motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)	Pri 50 Hz: 20 m ³ /h Pri 60 Hz: 25 m ³ /h

Features

Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken	Pri 50 Hz: 15 m ³ /h Pri 60 Hz: 18 m ³ /h
Nazivna delovna napetost	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 12 W Pri 60 Hz: 10 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,14 A Pri 60 Hz: 0,13 A
Mere	Širina: 116,5 mm Višina: 116,5 mm Globina: 64,5 mm
Globina namestitve	46 mm
Izrez za montažo	Širina izreza: 92 mm Višina izreza: 92 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54 with chopped-fibre filter IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA	Type 12 with chopped-fibre filter Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Opomba	Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
Delovno temperaturno območje	-15 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 42 dB(A) Pri 60 Hz: 47 dB(A)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,464 kg
Bruto teža	0,466 kg
Carinska tarifna številka	84145915

Features

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK Blue e+ filter fan, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 116.5 x 116.5 x 64.5 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity