

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1480.000 Plastična ohišja AX

State: 7.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1480.000 - Plastična ohišja AX brez nadzornega okna

Plastična ohišja AX so idealna za uporabo v zahtevnih situacijah. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjanimi profili in tirnicami.



Features

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Št. Modela | AX 1480.000 |
| Zasnova | brez nadzornega okna |
| Opis izdelka | Delovno temperaturno območje: od -30 °C do +75 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. |
| Material | Ohišje in vrata: Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni Vrata: penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 Brez halogena |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: neobdelana barvana plastika Montažna plošča: pocinkana |
| Barva | Podobno RAL 7035 |
| Obseg dobave | Ohišje z vrati na tečajih, popolnoma zaprto, 3 mm dvojna ključavnica Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Montažna plošča Dvojno tesnilo na zgornjem in spodnjem robu vrat kot integrirana zaščitna letev pred dežjem |

Features

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opomba | Če je površina dolgotrajno izpostavljena UV sevanju (sončni svetlobi) in dežju, priporočamo, da površino premažete s PUR barvo, da preprečite morebitne vizualne poškodbe. Za cene in dobavne roke poščjite povpraševanje. |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Tipška ocena po UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Razred zaščite | II (at 1000 V AC) |
| IK koda | IK09 |
| Mere | Širina: 800 mm Višina: 1.000 mm Globina: 300 mm |
| Debelina materiala montažne plošče | 3 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 705 mm x 925 mm |
| Kot odpiranja vrat | 130° |
| Število ključavnic | 3 |
| Osnovni material | Plastic |
| Standardi | Izpolnjuje zahteve F1 za zunanjo uporabo po standardu UL 746C |
| Navodila za sestavljanje | Za pritrditev komponent znotraj ohišja so potrebni notranji montažni vijaki Komponente, kot so perforirani profili z montažnimi prirobnicami, je mogoče pritrditi v razmaku 25 mm z uporabo univerzalnega nosilca |
| Paketi | 1 pc(s). |

Features

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Neto teža | 38,2 kg |
| Bruto teža | 38,68 kg |
| Carinska tarifna številka | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | AX Plastic enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, without viewing window |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Surface finish Protection category |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |