

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1563.000

## Priključna omarica KX

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1563.000 - Priključna omarica KX Nerjavno jeklo

Priključna omarica KX iz nerjavnega jekla zagotavlja maksimalno kakovost podatkov in doslednost razvoja, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost v širokem spektru aplikacij.



## Features

Št. Modela	KX 1563.000
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Mere	Širina: 300 mm Višina: 200 mm Globina: 80 mm

# Features

Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Zaklepanje	Število ključavnic: 4
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,322 kg
Bruto teža	2,328 kg
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Terminal box, WHD: 300x200x80 mm, stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with quick-release fasteners

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration