



KX 1567.000 - Priključna omarica KX Nerjavno jeklo

Priključna omarica KX iz nerjavnega jekla zagotavlja maksimalno kakovost podatkov in doslednost razvoja, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost v širokem spektru aplikacij.



Features

Št. Modela	KX 1567.000
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipška ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Mere	Širina: 300 mm Višina: 300 mm Globina: 120 mm

Features

Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Zaklepanje	Število ključavnic: 4
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,67 kg
Bruto teža	3,68 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	14,36
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Terminal box, WHD: 300x300x120 mm, stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with quick-release fasteners

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration