

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.010

Priključna ohišja BG

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.010 - Priključna ohišja BG Nerjavno jeklo

Ohišja vodil iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), vklj. s 180° tečajji. Razred zaščite IP 66.

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Št. Modela | BG 1583.010 |
| Material | Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu 180° tečajji: tlačno liti cink |
| Površinska obdelava | Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240 180° tečajji: kromirano |
| Obseg dobave | Ohišje s pokrovom 180° tečajji (2) Nosilna tirnica TH 35/7,5 Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Mere | Širina: 200 mm Višina: 300 mm Globina: 80 mm |
| Debelina materiala - ohišje | 1,5 mm |
| Debelina materiala - vrata | 1,25 mm |
| Položaj tečajev vrat | right/left |
| Število podpornih tirnic | 1 |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami Število ključavnic: 2 |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 2,35 kg |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Bruto teža | 2,54 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis izdelka | BG Bus enclosure, WHD: 200x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
