


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.010 Priključna ohišja BG

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.010 - Priključna ohišja BG Nerjavno jeklo

Ohišja vodil iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), vklj. s 180° tečaji. Razred zaščite IP 66.

## Features

Št. Modela	BG 1584.010
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu 180° tečaji: tlačno liti cink
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240 180° tečaji: kromirano
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom 180° tečaji (2) Nosilna tirnica TH 35/7,5 Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Mere	Širina: 300 mm Višina: 300 mm Globina: 80 mm
Debelina materiala - ohišje	1,5 mm
Debelina materiala - vrata	1,25 mm
Položaj tečajev vrat	right/left
Število podpornih tirnic	1
Zaklepanje	Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami Število ključavnic: 2
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,1 kg

# Features

---

Bruto teža	3,44 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK