

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1585.000

## Priključna ohišja KX

State: 30.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1585.000 - Priključna ohišja KX Nerjavno jeklo

Ohišje za zbiralne sponke KX iz nerjavnega jekla za odlično dostopnost s standardnimi 180° tečaji in visoko stopnjo zaščite IP 66.



## Features

Št. Modela	KX 1585.000
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu Tečaji: tlačno liti cink
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180 180° tečaji: kromirano
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom 180° tečaji Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

# Features

---

Mere	Širina: 400 mm Višina: 200 mm Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,2 kg
Bruto teža	3,46 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,75
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Bus enclosure, WHD: 400x200x120 mm, stainless steel 1.4301, with hinged lid, with quick-release fasteners

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration