

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

Priključna ohišja KX

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - Priključna ohišja KX Nerjavno jeklo

Ohišje za zbiralne sponke KX iz nerjavnega jekla za odlično dostopnost s standardnimi 180° tečaji in visoko stopnjo zaščite IP 66.



Features

Št. Modela	KX 1586.000
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu Tečaji: tlačno liti cink
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180 180° tečaji: kromirano
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom 180° tečaji Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

Features

Mere	Širina: 600 mm Višina: 200 mm Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,891 kg
Bruto teža	4,894 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	18,49
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Bus enclosure, WHD: 600x200x120 mm, stainless steel 1.4301, with hinged lid, with quick-release fasteners

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity PCF-declaration