

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1610.000

Priključna ohišja KX, jeklena pločevina, z mini ključavnico

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1610.000 - Priključna ohišja KX, jeklena pločevina, z mini ključavnico

Stensko ohišje iz jeklene pločevine s pokrovom in nadzornim oknom. Razred zaščite IP 65/NEMA 12. Za namestitev modulov in senzorjev skoraj vseh vodilnih proizvajalcev.



Features

Št. Modela	KX 1610.000
Zasnova	z nadzornim oknom
Material	Ohišje: jeklena pločevina Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Nadzorno okno: polikarbonat, 4 mm
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom na tečajih Nadzorno okno v pokrovu Mini odmične ključavnice
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Tipna ocena po UL 50E	Type 1 Type 12

Features

IK koda	IK08
Mere	Širina: 400 mm Višina: 200 mm Globina: 155 mm
Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,9 kg
Bruto teža	3,95 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Bus enclosure, WHD: 400x200x155 mm, sheet steel, with solid base, with hinged cover and viewing window

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration