

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3248.000

# Toplotni izmenjevalnik zrak-zrak

State: 25.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3248.000 - Toplotni izmenjevalnik zrak-zrak strešna montaža

Popolna strešna enota toplotnega izmenjevalnika, pripravljena za priklop, brez krmilnika

## Features

Št. Modela	SK 3248.000
Zasnova	strešna montaža
Opis izdelka	Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog.
Barva	Pokrov: RAL 7035 Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave	Popolna enota, pripravljena za priklop Ventilatorji so priključeni z dvema 3-žilnima priključnima kabloma s kablenskimi čevlji Šablona za vrtanje Sestavni deli
Specifična toplotna moč	66 W/K
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 965 m <sup>3</sup> /h Notranji tokokrog pri 50 Hz: 965 m <sup>3</sup> /h
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok	na ventilator pri 50 Hz: 0,32 A na ventilator pri 60 Hz: 0,4 A
Vrsta električne povezave	Connection cable
Mere	Širina: 595 mm Višina: 362 mm Globina: 440 mm
Opomba	Za natančen nadzor temperature v ohišju priporočamo notranji termostat, digitalni prikazovalnik temperature v ohišju in termostat ali regulator hitrosti.
Število ventilatorjev	2

# Features

---

Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Delovno temperaturno območje	-5 °C...55 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529	Internal circuit IP 54 External circuit IP 34
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	25 kg
Bruto teža	27 kg
Carinska tarifna številka	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Opis izdelka	SK Direct Air Cooling system (DAC), roof mounting, 48 V DC, WHD: 875 x 125 x 313 mm

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---