

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1611.100

Priključna ohišja KX, jeklena pločevina, z dvojnimi vložki

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1611.100 - Priključna ohišja KX, jeklena pločevina, z dvojnimi vložki

Stensko ohišje iz jeklene pločevine s pokrovom in nadzornim oknom. Razred zaščite IP 65/NEMA 12. Za namestitev modulov in senzorjev skoraj vseh vodilnih proizvajalcev.



Features

Št. Modela	KX 1611.100
Zasnova	z nadzornim oknom
Material	Ohišje: jeklena pločevina Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Nadzorno okno: polikarbonat, 4 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom na tečajih Nadzorno okno v pokrovu Montažna plošča Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložki
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 65

Features

Tipiska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
IK koda	IK08
Mere	Širina: 400 mm Višina: 300 mm Globina: 155 mm
Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Debelina materiala montažne plošče	2 mm
Osnovni material	Sheet steel
Carinska tarifna številka	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	KX Bus enclosure, WHD: 400x300x155 mm, with mounting plate and cam lock

Approvals

Approvals	C-UL
-----------	------