

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Zračni kanal

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Zračni kanal za stransko usmerjanje zraka

Za dovod hladnega zraka za stikala s stranskim dovodom zraka.

Features

Št. Modela	SK 3301.392
Opis izdelka	Pasivni zračni kanal za dovod hladnega zraka do 482,6 mm (19") IT opreme s stranskim dovodom zraka. Uporablja se v kombinaciji s popolno pregrado okoli montažne ravnine z uporabo usmerjevalnikov zraka in ciljno usmerjenega pretoka zraka skozi kanal.
Prednosti	Za boljši dovod zraka do zadnje 482,6 mm (19") opreme s stranskim zračnim kanalom Integriran membranski pokrov omogoča vhod kabla na zadnji strani Nastavljiva globina
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Zračni kanal Adapter za pritrditev na 482,6 mm (19") montažne kotnike Magnetni trak za prekrivanje preostalih navpičnih odprtih v zračni pregradni plošči
Možnosti namestitve	za TS IT 482,6 mm (19") montažne kotnike za TS IT 482,6 mm (19") montažne okvirje za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
Navodila za sestavljanje	Primerno samo za montažo na sprednji 482,6 mm (19") montažni nivo Montaža možna samo v območju navpičnih 19" odprtih prezračevalne plošče
Mere	Višina: 2 U
Primerno za	Vrsta ohišja: TS IT VX IT Širina: 800 mm

Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,55 kg
Bruto teža	1,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Opis izdelka	SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005