

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

**Signalni steber s 3-smerno LED
lučjo**

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2372.101 - Signalni steber s 3-smerno LED lučjo

Rittal ponuja prilagodljivo ponudbo signalnih stebrov za takojšnje zaznavanje napak in obratovalnih stanj v strojih in avtomatiziranih procesih. Če zadostujejo tri standardne signalne barve, je idealen sistem s tremi LED diodami, pripravljen za priklop in uporabo.

Features

Št. Modela	SG 2372.101
Zasnova	za montažo cevi
Prednosti	Popolna rešitev, pripravljena za priklop Izjemno dolga življenjska doba LED diod (največ 100.000 ur, zato ne potrebujejo vzdrževanja) Minimalni stroški montaže in skladiščenja
Tehnični podatki	3-stopenjska, rdeča, rumena, zelena Kot prenosa: 3 x 120°
Kabelske uvodnice	Min. premer kabla: 3 mm Maks. premer kabla: 6,5 mm
Vrsta električne povezave	Screwless spring terminals
Luči	LEDs
Mere	Višina: 211,5 mm
Delovno temperaturno območje	-20 °C...50 °C
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Nazivna delovna napetost	24 V
Navoj	M12 x 1.5
Opomba	The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,25 kg
Bruto teža	0,308 kg
Carinska tarifna številka	85318070

Features

ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Opis izdelka	SG signal pillar, LED compact for tube

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------