

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.040 Stikalna ohišja

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.040 - Stikalna ohišja Nerjavno jeklo

Stikalno ohišje iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304) z izrezi za stikala, premer: 22,5 mm. Razred zaščite IP 66.

Features

Št. Modela	SM 2384.040
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240
Obseg dobave	Ohišje s pokrovom Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA	NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
IK koda	IK08
Mere	Širina: 280 mm Višina: 100 mm Globina: 90 mm
Debelina materiala - pokrov	1,25 mm
Debelina materiala - ohišje	1,25 mm
Mere vzorca	60 mm
Izrezi (količina x premer)	4 x 22,5 mm
Zaklepanje	Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami Število ključavnic: 4
Kabelski vhod (količina x premer)	4
Število metričnih izrezov	4
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	1,4 kg
Bruto teža	1,501 kg
Carinska tarifna številka	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	SM Switch housing, WHD: 280x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 4 switch cut-outs

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration
--------------	--