

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.520

# Stenska hladilna enota TopTherm Blue e

State: 5.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.520 - Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.



## Features

Št. Modela	SK 3303.520
Zasnova	stenska namestitev
Opis izdelka	Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
Prednosti	Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Šablona za vrtanje Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,4 kW
Nazivna delovna napetost	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Features

Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 2,9 A Pri 60 Hz: 3,3 A
Maks. zagonski tok	Pri 50 Hz: 5,9 A Pri 60 Hz: 7,3 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 315 m <sup>3</sup> /h Notranje vezje: 265 m <sup>3</sup> /h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Zasnova	wall-mounted
Mere	Širina: 280 mm Višina: 550 mm Globina: 210 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij	Hladilno sredstvo: R134a Količina: 0,17 kg Potencial globalnega segrevanja (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,24 t
Nadzor temperature	e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje	10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje	20 °C...55 °C
Poraba energije Pel	Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)	28 bar
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,15 kg

# Features

---

Bruto teža	17 kg
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------