

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Pokrov vmesnika

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Pokrov vmesnika za RC odklopnik

V skladu s standardom EN 60 204-1 morajo biti vsi tokokrogi z nazivnim tokom ≤ 20 A, ki napajajo vtičnice v ali na ohišjih strojev, zavarovani z zaščitnim stikalom na diferenčni tok z nazivnim diferencialnim tokom ≤ 30 mA. Pripravljeno za vgradnjo standardnih, 2-polnih RCBO odklopnikov.

Features

Št. Modela	SZ 2482.600
Zasnova	Vzmetni priključki maks. 2 x 2,5 mm, priključek na zadnji strani
Opis izdelka	V skladu s standardom EN 60204-1 morajo biti vsi tokokrogi z nazivnim tokom ≤ 20 A, ki napajajo vtičnice v ali na krmilnih omaricah strojev, zaščiteni z zaščitnim stikalom (RCD) z nazivnim tokom ≤ 30 mA. Pripravljeno za vgradnjo standardnih 2-polnih RCBO stikal (zaščitnih stikal na diferenčni tok z zaščito pred preobremenitvijo).
Prednosti	Zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo Varovalka, skladna s standardom EN 60 204 RC stikalo je mogoče ponastaviti brez odpiranja ohišja Vzmetni mehanizem dvigne odklenjen pokrov za 30°. To zagotavlja, da ne pozabite zapreti pokrova.
Aplikacije	Kot programski vmesnik za krmilnike Kot vzdrževalni dostop za omrežja Za začasen priklop dodatne opreme Za hitro povezavo z obstoječimi omrežnimi infrastrukturami Za programiranje in vzdrževanje integralnih komponent
Način delovanja	Zapiranje na zaskočni mehanizem zagotavlja varno tesnjenje. Po potrebi ga je mogoče zakleniti.
Material	Montažni okvir: plastika PBT (črna) Plastična loputa: polikarbonat (polprozorno)
Obseg dobave	Pokrov vmesnika, komplet, sestavljen iz plastičnega okvirja, vtičnice (VDE), RJ 45 (vtičnica/vtičnica, Cat 5e) in izreza za RC odklopnik Predvidena odprtina za USB A (vtičnica/vtičnica) 3 mm dvojni nastavek z vrtljivim gumbom

Features

Izrez za montažo	Širina izreza: 117 mm Višina izreza: 91 mm
Opomba	Pokrov vmesnika se lahko uporablja samo z vgrajenim RC odklopnikom
Mere	Širina: 131 mm Višina: 127 mm
Nazivna delovna napetost	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nazivni tok 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,56 kg
Bruto teža	0,569 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, socket modules Germany, knock-out for RDC protective switch

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---