

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.200 LED systemska luč

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.200 - LED sistemska luč

LED sistemska luč – prvi izbor za ohišja! Visoko inovativna LED tehnologija za še več svetlobe tudi v zadnjem kotičku.



## Features

Št. Modela	SZ 2500.200
Zasnova	Brez vtičnice
Prednosti	Optimalna osvetlitev celotnega prostora Po izbiri s sponko, vijakom in magnetno pritrditvijo Konfiguracija za vsako uporabo
Zasnova	Brez vtičnice 90° vrtljiv konektor Nastavljiva porazdelitev svetlobe
Material	Ohišje luči: ekstrudiran aluminij Pokrov luči: polikarbonat Stranski del luči: PC-ABS
Barva	Ohišje: RAL 7016
Obseg dobave	Montažni vijaki
Poraba energije	11 W
Možnosti priklopa	Infeed, 3-pole Through-wiring, 3-pole Door-operated switch
Overvoltage category	II

# Features

Razred zaščite	II (all-insulated)
Luči – vrsta namestitve	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost	300 V AC
Možnosti namestitve	Neposredno na del ohišja z razmakom 25 mm
Svetlobni tok	900 lm
Svetla barva	4000 K (nevtralnno bela)
Opomba	Priključne dodatke je treba naročiti posebej
Mere	Širina: 437 mm Višina: 75 mm Globina: 23 mm
Delovno temperaturno območje	-20 °C...55 °C
Nazivna delovna napetost	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,426 kg
Bruto teža	0,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,2
Carinska tarifna številka	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis izdelka	SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V

# Approvals

---

## Approvals

CCC exception letter  
ENEC  
30 - KC Korea  
UL

---

## Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK  
PCF-declaration