

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.320 Grelec ohišja

State: 27.4.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.320 - Grelec ohišja brez ventilatorja

Grelniki ohišij uravnavajo relativno vlažnost, preprečujejo padec temperature pod rosišče in preprečujejo nastajanje kondenzata v ohišju. To preprečuje posledično škodo, povezano s korozijo ali kratkim stikom. Model brez ventilatorja. Stalna toplotna moč 10 – 150 W.



## Features

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Št. Modela                    | SK 3105.320  |
| Opis izdelka                  | Grelniki v ohišju za uravnavanje relativne vlažnosti preprečujejo kondenzacijo in s tem nastajanje kondenza v ohišju. S tem se izognemo posledični škodi zaradi korozije ali kratkih stikov.   |
| Material                      | Eloksiran aluminij   |
| Obseg dobave                  | PTC grelnik<br>Hitri priključki<br>Sestavni deli   |
| Opomba                        | Za natančen nadzor temperature v ohišju je priporočljiv termostat<br>Priporočljiva uporaba higrostata za nadzor ogrevanja in preprečevanje kondenzacije na komponentah<br>V večjih ohišjih je mogoče enakomerno porazdelitev toplote najbolje dosežati z namestitvijo večih grelnikov z nizko močjo. |
| Opomba za model št.           | Podprta je delovna temperatura -40 °C. Izjava proizvajalca je na voljo na zahtevo.<br>Posebne napetosti so na voljo na zahtevo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.  |
| Stalna toplotna moč pri 10 °C | 18 W - 20 W  |

# Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nazivna delovna napetost        | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Mere                            | Širina: 45 mm<br>Višina: 120 mm<br>Globina: 46 mm   |
| Predvarovalka                   | Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20   |
| Razred zaščite                  | II (all-insulated)  |
| Delovno temperaturno območje    | -33 °C...65 °C  |
| Paketi                          | 1 pc(s).  |
| Neto teža                       | 0,2 kg  |
| Bruto teža                      | 0,219 kg  |
| Carinska tarifna številka       | 85162999  |
| ETIM 9                          | EC000737  |
| ETIM 8                          | EC000737  |
| ECLASS 8.0                      | 27180710  |
| Opis izdelka                    | SK enclosure heater, without fan, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 45 x 120 x 46 mm |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                             |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |