


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3128.115

TopTherm toplotni izmenjevalnik zrak-zrak

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3128.115 - TopTherm toplotni izmenjevalnik zrak-zrak stenska montaža s krmilnikom

Popolnoma ožičen stenski toplotni izmenjevalec s krmilnikom in digitalnim prikazovalnikom temperature.

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Št. Modela | SK 3128.115 |
| Zasnova | stenska namestitvev |
| Opis izdelka | Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog. |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Popolna enota, pripravljena za priklop Priključna letev Brezpotencialni alarmni kontakt za primer previsoke temperature Šablona za vrtanje Sestavni deli |
| Specifična toplotna moč | 45 W/K |
| Pretok zraka (neoviran pretok zraka) | Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 600 m ³ /h Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 625 m ³ /h Notranji tokokrog pri 50 Hz: 600 m ³ /h Notranji tokokrog pri 60 Hz: 625 m ³ /h |
| Nazivna delovna napetost | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Maks. nazivni tok | Pri 50 Hz: 1,12 A Pri 60 Hz: 1,6 A |
| Mere | Širina: 400 mm Višina: 950 mm Globina: 205 mm |
| Predvarovalka | Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A |
| Nadzor temperature | Electronic control with digital display (factory setting +35 °C) |
| Delovno temperaturno območje | -5 °C...55 °C |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | Internal circuit IP 54 External circuit IP 34 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 18,96 kg |
| Bruto teža | 19,958 kg |
| Carinska tarifna številka | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Opis izdelka | SK TopTherm air/air heat exchanger, wall-mounted, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, WHD: 400 x 950 x 205 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |