

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.450 Liquid Cooling Package

State: 12.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.450 - Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Odlično za hlajenje majhnih in srednje velikih IT aplikacij.



## Features

Št. Modela	SK 3311.450
Zasnova	LCP Inline DX
Prednosti	<p>Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja</p> <p>Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev</p> <p>Spremljanje in nadzor temperature</p> <p>S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko</p> <p>Kompresor z nadzorom hitrosti optimalno prilagodi hladilno zmogljivost dejanskim potrebam</p> <p>Posebno vzdrževanje LCP DX zaradi ločenih hladilnih in strežniških ohišij</p> <p>Uporaba različic LCP DX/FC v kombinaciji z indirektnim prostim hlajenjem pomaga prihraniti obratovalne stroške</p>
Aplikacije	<p>Idealno za IT hlajenje majhnih in srednje velikih lokacij</p> <p>Eno ali dve ohišji se lahko hladita ločeno</p>

# Features

Način delovanja	<p>LCP je zasnovan za namestitev v povezana ohišja. Vroč zrak se vsesava iz zadnjega dela naprave, zrak potem ohladijo visokozmogljivi kompaktni rotorji in ga po ohladitvi dovajajo nazaj v sobo ali hladni hodnik.</p> <p>Različice LCP DX/FC vključujejo tako hladilno sredstvo kot tudi toplotni izmenjevalnik voda/glikol. V zunanji kondenzator je vgrajen dodaten prosti hladilnik.</p> <p>Absorbirana toplotna energija se oddaja v zunanji zrak na lokaciji zunanjega kondenzatorja, brez segrevanja prostora, v katerem je nameščena naprava.</p>
Material	Jeklena pločevina, lakirano
Možnosti	Vlažilec zraka Razvlaževanje in naknadno ogrevanje Črpalka za odvod kondenzata Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C)
Zasnova	Suite cooling
Nadzor	Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave Integracija v RiZone
Opomba	Različica z UL odobritvijo na voljo na zahtevo
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Koristna hladilna moč L30 L22: 30 kW
Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov	35 kW/3
Skupna hladilna moč	35 kW
Modulacijsko območje	8 - 35 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Pri 50 Hz: 9.900 m <sup>3</sup> /h
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm Globina: 1.000 mm
Za tip ohišja	TS IT
Namestitev v povezano ohišje	Flush
Nazivna delovna napetost	360 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz

# Features

Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 22,4 A
Maks. hladilna moč	35 kW
Vrsta električne povezave	Connection clamp
Delovni cikel	100 %
Hladilni medij	Refrigerant
EC ventilator	Yes
SNMP kartica	Yes
Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.	Yes
Nadzor temperature	Linear fan control Inverter-controlled compressor
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 40 A
Delovno temperaturno območje	15 °C...35 °C
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 69 dB(A)
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Možnosti	Vlažilec zraka Razvlaževanje in naknadno ogrevanje Črpalka za odvod kondenzata Nizkotemperaturni/visokotemperaturni kondenzator (-40 °C/+53 °C)
Paketi	1 pc(s).
Carinska tarifna številka	84158200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis izdelka	Evaporator unit for room cooling in conjunction with condenser 3311.360, width: 300 mm

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity