

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Strešni ventilator, strešno prezračevanje

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Strešni ventilator, strešno prezračevanje

May be installed in any sufficiently large roof surface, air throughput 360 m³/h.

Features

Št. Modela	SK 3149.007
Zasnova	Enota, pripravljena za priklop, z vgrajenim radialnim ventilatorjem
Product modification	Montažni izrezi niso združljivi. Če ponovno uporabite strešno ploščo, je potreben adapterski okvir 5050.700.
Material	Jeklena pločevina, lakirano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Tesnilni in montažni deli Šablona za vrtanje Priključni kabel (3 m)
Nazivna delovna napetost	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel	Pri 50 Hz: 42 W
Maks. nazivni tok	Pri 50 Hz: 0,2 A
Mere	Širina: 420 mm Višina: 95 mm Globina: 340 mm
Izrez za montažo	Širina izreza: 345 mm Globina izreza: 265 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 43
Opomba	Z dodatno namestitvijo držala filtra s filtrirno podlogo in s strešnim prezračevalnim sistemom 3148.007 lahko dosežete razred zaščite IP 44
Delovno temperaturno območje	-10 °C...60 °C
Stopnja hrupa	Pri 50 Hz: 53 dB(A)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5,824 kg

Features

Bruto teža	6,131 kg
Carinska tarifna številka	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Opis izdelka	SK Roof-mounted fan, 360 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------