

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.100

Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.100 - Filtrirna podloga iz sesekljanih vlaken

Nadomestne filtrirne podloge za strešne ventilatorje, ventilatorsko-filtrirne enote ali termoelektrične hladilnike za učinkovito zaščito komponent ohišja pred umazanijo, prahom in vodo.

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Št. Modela | SK 3171.100 |
| Zasnova | za ventilatorske in filtrirne enote |
| Opis izdelka | Izdelano iz naključno tkane netkane tkanine s progresivno strukturo. Temperaturno odporno do 100 °C, samougasljivo razreda F1 po DIN 53 438. Stran s prašnim zrakom: odprta struktura. Stran s čistim zrakom: zaprta struktura. Zanesljiva filtracija praktično vseh vrst prahu od velikosti delcev 10 µm naprej. |
| Material | Kemična vlakna |
| Opomba | Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah. |
| Za model št. | 3239.... |
| Mere | Širina: 173 mm Višina: 173 mm Globina: 17 mm |
| Razred filtra | po DIN EN 779: G3 po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Paketi | 5 pc(s). |
| Neto teža | 0,045 kg |
| Bruto teža | 0,25 kg |
| Carinska tarifna številka | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Opis izdelka | SK spare filter mats, for filter fans, for SK 3239..., WHD: 173 x 173 x 17 mm |

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)