


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Naguban filter

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumnskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.



Features

Št. Modela	SK 3182.125
Zasnova	za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material	Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina Vpojna podloga: 100% poliester
Barva	Bela
Opomba	Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Mere	Širina: 212,5 mm Višina: 212,5 mm Globina: 21 mm
Mere vpojne podloge	Širina: 221 mm Višina: 221 mm

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Opomba za model št.	Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Paketi	5 pc(s).
Neto teža	0,35 kg
Bruto teža	0,38 kg
Carinska tarifna številka	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis izdelka	SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters 3240./3241.xxx, WHD: 212.5x212.5x21 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------