

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

Termoelektrični hladilnik

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - Termoelektrični hladilnik Skupna moč haljenja/ogrevanja 80/80 W

Zmogljive in lahke hladilne enote temeljijo na Peltierjevi tehnologiji in zagotavljajo učinkovito hlajenje nadzornih plošč in majhnih ohišij. Moč hlajenja/ogrevanja 80/80 W.

Features

Št. Modela	SK 3201.300
Opis izdelka	Visokozmogljive, lahke termoelektrične hladilne enote za nadzorne plošče klimatskih naprav in majhna ohišja.
Material	Naprava: aluminij, eloksirano
General colour	RAL 7015
Barva	Pokrov: RAL 7015
Obseg dobave	Termoelektrična klimatska naprava Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) Pribor za montažo Filtrirna podloga USB kabel A/B Šablona za vrtanje
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511	Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 80 W
Skupna hladilna moč L35 L30	Hladilna moč L35 L30/50 Hz: 100 W
Nazivna delovna napetost	24 V (DC)
Maks. nazivni tok	4,5 A
Zagonski tok (LRA)	4,5 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)	Zunanje vezje: 45 m ³ /h Notranje vezje: 45 m ³ /h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Toplotna moč	80 W
Zasnova	wall-mounted

Features

Mere	Širina: 125 mm Višina: 400 mm Globina: 155 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	External circuit IP 34 Internal circuit IP 54
Vrsta električne povezave	Plug-in spring connection terminal
Nadzor temperature	PID control (factory setting: cooling +35 °C / heating +5 °C)
Delovno temperaturno območje	-30 °C...55 °C
Območje nastavitve hlajenja	5 °C...55 °C
Območje nastavitve ogrevanja	-10 °C...20 °C
Predvarovalka	Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,249 kg
Bruto teža	3,449 kg
Carinska tarifna številka	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis izdelka	SK Thermoelectric cooler, 80 W, 24 V (DC), WHD: 125 x 400 x 155 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaration of conformity UK
--------------	---